





Vergrößerungsspiegel mit unterschiedlichen Wölbungsradien



Unsere Vergrößerungsspiegel können Sie mit unterschiedlichen Wölbungsradien, in verschiedenen Formen und Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten, **zum Beispiel:** rund, eckig oder Modellform, sandgestrahlt (für rückseitig beleuchtete Kosmetikspiegel), randversiegelt, mit Schnittkante, mit geschliffener Kante, mit Logo etc.



	Vergrößerung	Anwendung für Normalsichtige	Anwendung für Brillenträger
WÖLBUNGSRADIUS 800 Stärke: 2mm Größe: max. Ø 500mm	die schwächste Vergrößerung ca. 3 fache Vergrößerung*	das normale Schminken und Rasieren	geringer Vergrößerungsfaktor
WÖLBUNGSRADIUS 600 Stärke: 2mm Größe: max. Ø 500mm	die normale Vergrößerung ca. 5 fache Vergrößerung*	• das Zupfen von Augenbrauen • das Entfernen von Hautunreinheiten • eventuell detailliertes Schminken	für das normale Schminken und Rasieren
WÖLBUNGSRADIUS 400 Stärke: 2mm Größe: max. Ø 400mm	die stärkste Vergrößerung ca. 7 fache Vergrößerung*	weniger geeignet für Normalsichtige	• das Zupfen von Augenbrauen • das Entfernen von Hautunreinheit • eventuell detailliertes Schminken • das Einsetzen von Kontaktlinsen

*Vergrößerungsfaktor in Abhängigkeit zur Entfernung des Betrachters